



XEM470

flow - Controlador Gestão Energia

Características técnicas

Tensão

Tensão de entrada 230 - 230 V

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada 3

Dimensões

Largura 70 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Conectividade

Tipo de montagem Adaptador de calha DIN

Modo de transmissão Ethernet

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 55 °C