



XEM520

Gestor Local Carga 20 pts OCPP Backend

Características técnicas

Principais características eléctricas

Tensão nominal 230 V AC

Voltagem

Tensão de entrada 230 V

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas 3

Potência de saída 1-10V 0.002 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 65 mm

Altura produto instalado 85 mm

Largura produto instalado 70 mm

Largura 70 mm

Frequência

frequencyrange 50...60 Hz

Potência

Potência consumida em W 5 W

Medição

Gama de medida da frequência 50 a 60 Hz

Ligação

Tipo de ligação ao Bus outro

Equipamento

Tipo de interface Ethernet

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...55 °C

texttyprimaryenergy Corrente

Temperatura de armazenamento /
transporte -25...70 °C