



XEV1K07T2SEMC



### kit witty solar 7kW 1F RFID

#### Características técnicas

##### Potência

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Potência por ponto de carregamento | 7 kW           |
| Potência de carregamento           | 1,38 - 7,36 kW |

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Power supply

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número de fases da alimentação | 3 |
|--------------------------------|---|

##### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 32 A |
|------------------|------|

##### Conectividade

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de pontos de carregamento | 1 |
|----------------------------------|---|

##### Funções

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Com gestão de carga | Sim |
|---------------------|-----|

##### Equipamento

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de tomadas domésticas | 0 |
|------------------------------|---|

|               |     |
|---------------|-----|
| Com disjuntor | Não |
|---------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Com saída p/ falta de corrente | Sim |
|--------------------------------|-----|

##### Ligações

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo de conector/ficha | Tipo 2S |
|------------------------|---------|

##### Dimensões

|        |           |
|--------|-----------|
| Altura | 553,50 mm |
|--------|-----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largura | 237 mm |
|---------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Profundidade | 173 mm |
|--------------|--------|

##### Instalação / montagem

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Montagem | Montagem na parede |
|----------|--------------------|

##### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP55 |
|-----------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK10 |
|----------------------------|------|

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -25 - 50 °C |
|------------------------------|-------------|

**Tensão**

Tensão nominal

230 - 400 V

**Materiais**

Material

Plástico