



XEV1K07T2SEMC

Kit witty solar 1x7kW 1P RFID

Características técnicas

Potência

Potência por ponto de carregamento	7 kW
Potência de carregamento	1,38 - 7,36 kW

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Power supply

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
------------------	------

Conectividade

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

Funções

Com gestão de carga	Sim
---------------------	-----

Equipamento

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tipo 2S
------------------------	---------

Dimensões

Altura	553,50 mm
Largura	237 mm
Comprimento	549 mm
Profundidade	173 mm

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10