



XEV1K11T2

**witty start 1x11/22kW 3F T2 com chave**

**Características técnicas**

**Funções**

functacescontro	Não
wloadmanagement	Não

**Conectividade**

numberchargingpoint	1
numbersocketcee	0
numbersocketgb	0
numbersockettyp2	1
numbersockettyp3	0
numbervehconnchademo	0
numbervehconnectyp1	0
numbervehconnectyp1c	0
numbervehconnectyp2	0
numbervehconnectyp2c	0

**Principais características eléctricas**

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	173 mm
Altura produto instalado	553.5 mm
Comprimento	549 mm
Largura produto instalado	250.5 mm

**Potência**

carga conectada	11...22 kW
Potência dissipada no cabo	22 kW

**Alimentação**

Número de fases para alimentação de energia	3 fases
---------------------------------------------	---------

**Materiais, acabamento, cores**

Material	matéria plástica
Grupo material	plástico

**Equipamento**

Tipo de contador electrónico	Não
Tipo de ligação	Não
numberhousesocketout	0

---

numbervehconecgbac	0
numbervehconecgbdc	0
wcircuitbreaker	Não

---

#### **Padrões**

---

Directiva Europeia RoHs	em conformidade
-------------------------	-----------------

---

#### **Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP55
------------------------	------

---

#### **Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-25...50 °C
------------------------------	-------------

---