

IK10



XEV1K22T2SEMCC









kit witty solar 22kW 3F RFID c/ cabo

Características técnicas

D	0	٠	۵	n	-	٠	=
	v	·	c		•	в	E

Potência	
Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	1,38 - 22,08 kW
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Power supply	
Número de fases da alimentação	3
Intensidade de corrente	
Corrente nominal	32 A
Conectividade	
Número de pontos de carregamento	1
Funções	
Com gestão de carga	Sim
Equipamento	
Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim
Ligações	
Tipo de conector/ficha	Tipo 2S
Dimensões	
Altura	553,50 mm
Largura	237 mm
Comprimento	549 mm
Profundidade	173 mm
Instalação / montagem	
Montagem	Montagem na parede
ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP55

Resistência ao impactos IK