



XEV1K22T2SEMCC

### kit witty solar 22kW 3F RFID c/ cabo

#### Características técnicas

##### Potência

Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	1,38 - 22,08 kW

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Power supply

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
------------------	------

##### Conectividade

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

##### Funções

Com gestão de carga	Sim
---------------------	-----

##### Equipamento

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

##### Ligações

Tipo de conector/ficha	Tipo 2S
------------------------	---------

##### Dimensões

Altura	553,50 mm
Largura	237 mm
Comprimento	549 mm
Profundidade	173 mm

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10