

XEV1K22T2SEMCC

Kit witty solar 1x22kW 3P RFID c/ cabo

Características técnicas

Potência

Potência por ponto de carregamento 22 kW

Potência de carregamento 1,38 - 22,08 kW

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Power supply

Número de fases da alimentação 3

Intensidade de corrente

Corrente nominal 32 A

Conectividade

Número de pontos de carregamento 1

Funções

Com gestão de carga Sim

Equipamento

Número de tomadas domésticas 0

Com disjuntor Não

Com saída p/ falta de corrente Sim

Ligações

Tipo de conector/ficha Tipo 2S

Dimensões

Altura 553,50 mm

Largura 237 mm

Comprimento 549 mm

Profundidade 173 mm

Instalação / montagem

Montagem Montagem na parede

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP55

Resistência ao impactos IK IK10