



XEV1R22T2



### witty share 1x22kW 3P T2 RFID

#### Características técnicas

##### Potência

Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	11 - 22 kW

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Power supply

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
------------------	------

##### Conectividade

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

##### Funções

Com gestão de carga	Sim
---------------------	-----

##### Equipamento

Número de tomadas domésticas	0
------------------------------	---

Com disjuntor

Não

Com saída p/ falta de corrente

Sim

##### Dimensões

Altura	549 mm
--------	--------

Largura

237 mm

Profundidade

173 mm

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK

IK10

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
------------------------------	-------------

##### Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

**Materiais**

---

Material

Plástico