



10290062

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	85
Djup	35
Inbyggnadsdjup	33,50

Utrustning

Med kabelingång	Ja
-----------------	----

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell, Vertikal
Montering på	Utanpåliggande montering

Material

Material	Duroplast
Behandling	Obehandlad
Färg	Röd
RAL-kod	3003
Ytbehandling	Blank

Tillbehör

Med täckram	Nej
-------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------