



13293515

Ram 2-fack, vertikal, för infällt montage, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Grå
Ytbehandling	Blank, Matt
Material	Termoplast

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal fack	2
------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30
------------------	----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Utförande	Med monteringsadapter och tätning, För infälld montering, För vertikal montage
Series	W1