



13303502

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Blank, Matt

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal fack	3
------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 30
------------------	----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Utförande	Snabbanslutning, Med monteringsadapter och tätning, För infälld montering, För horisontell montering
Series	W1