



14093512

Tekniska egenskaper

Frekvens

Överföringsbandbredd 250 - 250

Utrustning

Antal utgångar 1

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 30

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Självskalandeanslutning

Material

Färg Vit

Material Termoplast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Anslutningstyp Med skärande snabbanslutning

Spänning Lämplig för PoE+