



14103505

Tekniska egenskaper

Frekvens

Överföringsbandbredd 250 - 250

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 30

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Självskalandeanslutning

Material

Färg Grå

Material Termoplast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Anslutningstyp Med skärande snabbanslutning

Spänning Lämplig för PoE+

Utförande Utan klor