



181112

Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Guld, serie TS

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	12
--------------	----

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Material

Färg	Guld
Ytbehandling	Blank
Material	Mässing
Behandling	Förzinkad
Transparent	Nej

Dimensioner

Djup	19,70
Inbyggnadsdjup	13
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60
------------------	----------

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Brytare läge	Slutande kontakt
Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Relaterade Series	TS
Relaterade System	Hager TS