



181113

## Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Rostfri, serie TS

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	12
--------------	----

#### Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

#### Material

Färg	Rostfritt stål
Ytbehandling	Matt
Material	Mässing, Nickel, Rostfritt stål
Behandling	Borstad
Transparent	Nej

#### Dimensioner

Djup	19,70
Inbyggnadsdjup	13
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60
------------------	----------

#### Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Brytare läge	Slutande kontakt
Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning
Relaterade Series	TS
Relaterade System	Hager TS