



20301606

## Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning 250 - 250

#### Inställningar

Börvärde komforttemperatur 5 - 30

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström 10

#### Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad 0,50

#### Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

#### Material

Färg Antracit

Ytbehandling Matt

Material Metall, Plast

Behandling Lackad

#### Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Präglad Med tryck/prägling

Relaterade Series Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1