



20301909

## Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|              |           |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 250 - 250 |
|--------------|-----------|

#### Inställningar

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Börvärde komforttemperatur | 5 - 30 |
|----------------------------|--------|

#### Elektrisk ström

|                  |    |
|------------------|----|
| Omkopplingsström | 10 |
|------------------|----|

#### Utrustning

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Omkoppling av temperaturskillnad | 0,50 |
|----------------------------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass | I (1%) |
|--------------------------|--------|

#### Material

|              |               |
|--------------|---------------|
| Färg         | Vit           |
| Ytbehandling | Matt          |
| Material     | Metall, Plast |

#### Text

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Utförande         | Utan klor                       |
| värmecirkulation  | Med returvärme                  |
| Anslutningstyp    | Med snabbanslutning             |
| Präglad           | Med tryck/prägling              |
| Relaterade Series | Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1 |