



20308982

Rumstermostat med NC kontakt, centrumpå OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 - 250

Inställningar

Börvärde komforttemperatur 5 - 30

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad 0,50

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

Material

Färg Vit

Ytbehandling Blank

Material Metall, Plast

Behandling Obehandlad

Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Präglad Med tryck/prägling