



20311606

Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Antracit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 24 - 24

Inställningar

Börvärde komforttemperatur 5 - 30

Urustning

Omkoppling av temperaturskillnad 0,50

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

Material

Färg Antracit

Ytbehandling Matt

Material Metall, Plast

Behandling Lackad

Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Präglad Med tryck/prägling

Relaterade Series Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1