



20341404

## Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Silver, S.1, insats utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning 230 - 230

#### Inställningar

Börvärde komforttemperatur 10 - 50

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström 10

#### Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad 1

#### Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

#### Material

Färg Aluminium

Ytbehandling Matt

Material Metall, Plast

Behandling Lackad

#### Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Präglad Med tryck/prägling

Relaterade Series Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1