



20341606

Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Antracit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 230

Inställningar

Börvärde komforttemperatur 10 - 50

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad 1

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

Material

Färg Antracit

Ytbehandling Matt

Material Metall, Plast

Behandling Lackad

Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Präglad Med tryck/prägling

Relaterade Series Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1