



20342035

## Golvvärmetermostat (NO), 1930/ R.classic, med On/Off, LED, givare 4m, Svart

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning 230 - 230

#### Inställningar

Börvärde komforttemperatur 10 - 50

#### Urustning

Omkoppling av temperaturskillnad 1

#### Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

#### Material

Färg Svart

Ytbehandling Blank

Material Metall, Plast

Behandling Obehandlad

#### Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Präglad Med tryck/prägling

Relaterade Series Serie 1930, Serie R.classic