



20342045

Golvvärmetermostat (NO), R.x, med On/Off, LED, givare 4m, Svart

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 230

Inställningar

Börvärde komforttemperatur 10 - 50

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad 1

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

Material

Färg Svart

Ytbehandling Blank

Material Metall, Plast

Behandling Obehandlad

Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Präglad Med tryck/prägling

Relaterade Series Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8