



20342089

Golvvärmetermostat (NO), R.x, med On/Off, LED, givare 4m, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 230

Inställningar

Börvärde komforttemperatur 10 - 50

Urustning

Omkoppling av temperaturskillnad 1

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

Material

Färg Vit

Ytbehandling Blank

Material Metall, Plast

Behandling Obehandlad

Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Präglad Med tryck/prägling

Relaterade Series Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8