



20346086

Golvvärmetermostat (NO), Q.x, On/Off, LED, givare 4m, Antracit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 230

Inställningar

Börvärde komforttemperatur 10 - 50

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad 1

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

Material

Färg Antracit

Ytbehandling Sammet

Material Metall, Plast

Behandling Lackad

Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Präglad Med tryck/prägling

Relaterade Series Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7