



20346089

## Golvvärmetermostat (NO), Q.x, med On/Off, LED, givare 4m, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|              |           |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 230 - 230 |
|--------------|-----------|

#### Inställningar

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Börvärde komforttemperatur | 10 - 50 |
|----------------------------|---------|

#### Elektrisk ström

|                  |    |
|------------------|----|
| Omkopplingsström | 10 |
|------------------|----|

#### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Omkoppling av temperaturskillnad | 1 |
|----------------------------------|---|

#### Användningsförhållanden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass | I (1%) |
|--------------------------|--------|

#### Material

|              |               |
|--------------|---------------|
| Färg         | Vit           |
| Ytbehandling | Sammet        |
| Material     | Metall, Plast |
| Behandling   | Obehandlad    |

#### Text

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Utförande         | Utan klor                       |
| värmecirkulation  | Med returvärme                  |
| Anslutningstyp    | Med snabbanslutning             |
| Präglad           | Med tryck/prägling              |
| Relaterade Series | Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7 |