



20347106

Golvtermostat med NO kontakt, centrump1. OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230
--------------	-----------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	10 - 50
----------------------------	---------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	1
----------------------------------	---

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

Material

Färg	Antracit
------	----------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Behandling	Lackad
------------	--------

Text

Utförande	Utan klor
-----------	-----------

värmecirkulation	Med returvärme
------------------	----------------

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Präglad	Med tryck/prägling
---------	--------------------