



20348982

Golvtermostat med NO kontakt, centrump1. OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 230

Inställningar

Börvärde komforttemperatur 10 - 50

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad 1

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass I (1%)

Material

Färg Vit

Ytbehandling Blank

Material Metall, Plast

Behandling Obehandlad

Text

Utförande Utan klor

värmecirkulation Med returvärme

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Präglad Med tryck/prägling