



26002045

USB-laddut m c-bricka RC Svart OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Skruvterminal

Spänning

Ingångsspänning 100 - 240

Utspänning 5 - 5

Dimensioner

Djup 42,60

Inbyggnadsdjup 32

Utrustning

Antal utgångar 2

Tillbehör

Med finsäkring Nej

Material

Färg Svart

Ytbehandling Blank

Elektrisk ström

Märkström 1,40

Utgångsström 1400

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar (dubbla för genomgående ledningsdragnings)

Anslutningar/uttag Med 2 USB-uttag typ A

Avsäkring Utan petskydd

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)