



28808916

Radio touch rostfritt stål OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Rostfritt stål
------	----------------

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Anslutning

Anslutningsarea högtalare	1,50 - 1,50
Ledararea	2,50 - 2,50

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	33
Bredd	141,60

Frekvens

Mottagarfrekvens radio	87,5 - 108,0
Frekvens	50 - 60

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Skarv	Med 2 högtalaruttgångar
Utförande	Fastsättning med skruv via stödplatta, Enkel och kombinationsmontering
Funktion	Väckarklocka med snooze-funktion, God natt-timer, Nedräkning, Volymkontroll
Expansionsenhet ingång	Expansionsenhets med ingång för separat tryck-knapp