



28808989

Radio Touch OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Material

Färg Vit

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Anslutning

Anslutningsarea högtalare 1,50 - 1,50

Ledararea 2,50 - 2,50

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 33

Bredd 141,60

Frekvens

Mottagarfrekvens radio 87,5 - 108,0

Frekvens 50 - 60

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Skarv Med 2 högtalaruttgångar

Utförande Fastsättning med skruv via stödplatta, Enkel och kombinationsmontering

Funktion Väckarklocka med snooze-funktion, God natt-timer, Nedräkning, Volymkontroll

Expansionsenhet ingång Expansionsenhet med ingång för separat tryckknapp