



29511404

Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Silver, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230
--------------	-----

Ström

Förbrukad effekt i W	2
----------------------	---

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50
-----------	-------------

Material

Färg	Aluminium
------	-----------

Ytbehandling	Matt
--------------	------

Behandling	Lackad
------------	--------

Text

Belysning

Färg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp, Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen

Märkning	Folie med förtryckta symboler insticksbara
----------	--

Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1
-------------------	---------------------------------