



3035

:hager

Strömställarinsats kron 10A, med klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

Elektrisk ström

Märkström 10
Omkopplingsström 10

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Spänning

Märkspänning 250

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Material

Ytbehandling Matt
Material Metall, Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Klor

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32
Inbyggnadsdjup infällda lådor 35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20
Slagtålighet IK IK07

Text

Anslutningstyp Med snabbanslutning
Utförande Med klor
Belysning Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge Serie