



303601

Strömställare Trapp/1-polig, 10AX, rund, insats med klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vipa

Elektrisk ström

Märkström 10

Omkopplingsström 10

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Material

Ytbehandling Matt

Material Metall, Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Klor, Skruvanslutning

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 31

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK07

Text

Brytare läge Omkoppling