



303650

## Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippra
---------------------	--------------

#### Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Material

Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast

#### Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	19,50
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Utförande	Lågt monteringsdjup, För skruvfästning, Utan klor
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Från/Trapp