



303808

:hager

Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

Elektrisk ström

Märkström 10

Omkopplingsström 10

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Spänning

Märkspänning 250

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Material

Ytbehandling Matt

Material Metall, Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Klor

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 31

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK07

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Utförande Med klor

Belysning För belysning

