



30653512

### Tekniska egenskaper

#### Material

Ytbehandling Matt

#### Kontroller och indikatorer

Typ av persiennbrytare 1-polig strömställare

#### Spänning

Märkspänning 250

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström 10

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 35

#### Text

Brytare läge Med mekanisk och elektrisk förregling för att förhindra gemensam)inkoppling

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Relaterade Series W1