



30863525

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering, Utanpåliggande montering
--------------	--

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Material

Färg	Grå
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Inbyggingsdjup	12
Inbyggingsdjup infällda lådor	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Text

Anslutningstyp	Med N-anslutning, Med snabbanslutning
Belysning	med {\b blå} 230 V LED-enhet, För belysning