



383620

Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Nyckel
---------------------	--------

Elektrisk ström

Märkström	16
Omkopplingsström	16

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
--------------	--------------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Skrummontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
---------------------	------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För skruvfästning, Utan klor
Brytare läge	Från/Trapp