



384603

Tryckknappsinsats (återfj strömst) Trapp, 10A, serie 1930, klar

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
---------------	---

Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
--------------------	------------------

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Transparent	Nej
-------------	-----

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Dimensioner

Djup	42
------	----

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Relaterade Series	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-------------------	---

Relaterade System	Hager Serie 1930/Glas, Serie Hager R classic
-------------------	--