



385620

## Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
---------------	---

Med kontakt för återkopplingssignal	Nej
-------------------------------------	-----

#### Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Behandling	Obehandlad
------------	------------

Transparent	Nej
-------------	-----

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

#### Dimensioner

Djup	42
------	----

Inbyggnadsdjup	31,30
----------------	-------

Inbyggnadsdjup infällda lådor	35
-------------------------------	----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
---------------------	------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

#### Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
--------------	-------------------------------

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Utförande	För skruvfästning, Utan klor
-----------	------------------------------

Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
-------------------	---

Relaterade System	Hager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x
-------------------	-------------------------------------