



3861

Roterande omkopplare OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 - 250

Elektrisk ström

Omkopplingsström 16

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Dimensioner

Djup 46

Material

Material Metall, Plast

Arkitektur

Styr/manöverelement Roterande

Text

Brytare läge Med neutralläge 0-1-2-3

Anslutningstyp Med skruvanslutningar