




3862

Roterande omkopplare OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	20
Omkopplingsström	20

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Material

Material	Metall, Plast
----------	---------------

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	Utan klor
Brytare läge	2-polig från