



387700

## SCHUKO vägguttag OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
---------------------	---------------

#### Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Material

Material	Duroplast
----------	-----------

#### Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

#### Anslutning

Typ av montering	Klor
------------------	------

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
----------------	----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	Med klor
Belysning	Utan neonlampa
Brytare läge	Mellanliggande