



395619

Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Ja

Material

Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast
Transparent	Nej

Dimensioner

Djup	42
Inbyggingsdjup	31,20
Inbyggingsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Växlande kontakt med separat signalkontakt
Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor, För vägg och tak-montage
Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Hager S 1
Relaterade System	Hager Q.x, Hager R.x, Hager S.x/B.x