



3966

## Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Dragsnöre
---------------------	-----------

#### Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

#### Material

Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast

#### Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

#### Anslutning

Typ av montering	Klor
------------------	------

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Utförande	Med klor, För vägg och tak-montage
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Från/Trapp