



41091404

## Uttag 1-vägs, Orienteringsljus LED, ljussensor, Silver, S.1, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|           |    |
|-----------|----|
| Märkström | 16 |
|-----------|----|

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

#### Spänning

|              |     |
|--------------|-----|
| Märkspänning | 250 |
|--------------|-----|

#### Säkerhet

|            |    |
|------------|----|
| Petskyddad | Ja |
|------------|----|

|                  |      |
|------------------|------|
| Slagtåligghet IK | IK05 |
|------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Dimensioner

|                |    |
|----------------|----|
| Inbyggnadsdjup | 32 |
|----------------|----|

|      |    |
|------|----|
| Höjd | 71 |
|------|----|

|       |    |
|-------|----|
| Bredd | 71 |
|-------|----|

#### Material

|      |           |
|------|-----------|
| Färg | Aluminium |
|------|-----------|

|         |      |
|---------|------|
| RAL-kod | 9006 |
|---------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| Ytbehandling | Matt |
|--------------|------|

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Termoplast |
|----------|------------|

#### Installation, montering

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|

#### Anslutning

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal |
|---------------------------|---------------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typ av montering | Skruvmontering, Klor |
|------------------|----------------------|

#### Utrustning

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kontakt/kontakttyp uttag | Jordade |
|--------------------------|---------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Roterad centralinsats | Nej |
|-----------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Med gångjärnslock | Nej |
|-------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Med rund skyddsjordstift | Nej |
|--------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Med signallampa | Nej |
|-----------------|-----|

|         |     |
|---------|-----|
| Med lås | Nej |
|---------|-----|

#### Tillbehör

**Kapacitet**

---

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

**Text**

---

|         |             |
|---------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
|---------|-------------|

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Lock/Kåpa | Centrum täckplatta |
|-----------|--------------------|

---

|           |   |
|-----------|---|
| Belysning | Med fördel i kombination med ett uttag med inbyggt orienteringsljus |
|-----------|---|

---

|           |  |
|-----------|--|
| Ledningar | Genomgående ledningsdragning möjlig, därför även idealisk för eftermontering |
|-----------|--|

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Avsäkring | Petskydd |
|-----------|----------|

---

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Relaterade Series | Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1 |
|-------------------|---------------------------------|