



41092045

Uttag 1-vägs, 1930/ R.classic, orienteringsljus och ljusrelä, Svart

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
-----------	--------------------

Belysning	Med fördel i kombination med ett uttag med inbyggt orienteringsljus
-----------	---

Ledningar	Genomgående ledningsdragning möjlig, därför även idealisk för eftermontering
-----------	--

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

Relaterade Series	Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8, Serie R.classic
-------------------	--