



41096086

Uttag 1-vägs, Q.x, orienteringsljus och ljusrelä, Antracit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
-----------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP20

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Höjd	71
Bredd	71

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Sammet
Material	Termoplast

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Skruvmontering, Klor

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Text

Präglad	Utan symbol
Lock/Kåpa	Centrum täckplatta
Belysning	Med fördel i kombination med ett uttag med inbyggt orienteringsljus
Ledningar	Genomgående ledningsdragning möjlig, därför även idealisk för eftermontering
Avsäkring	Petskydd
Relaterade Series	Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7